

Garant GRIDLINE

**ESD-aflegbord van plaatstaal, Geschikt voor type: 1000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972111 1000
GTIN	4062406167431
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Met aardingskabel. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. **Verstelbereik** in de **diepte 110 mm**. Kan worden vastgezet op **90° horizontaal** en op **110° schuin**.

**T.b.v. :**

Montage door **inhangen** in de standers en materiaalwagen (maat 1000).

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Nuttige breedte: 880 mm

Nuttige diepte: 300 mm

Inbouwhoogte: 80 mm

Diepteverstelbereik: 110 mm

**Technische beschrijving**

Inbouwhoogte	80 mm
Nuttige breedte	880 mm
Nuttige diepte	300 mm
Diepteverstelbereik	110 mm
Legbord uitvoering	Standaard
Materiaaldikte	1,5 mm

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	25 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Aflegbord