

Garant**ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen, laag, Type: ESD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972651 ESD
GTIN	4062406198176
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met synchroonmechanisme. Zitkussen en rugleuning van **ESD-geleidende speciale stof**. Voorkomt statische oplading. Geleidende 5-armige aluminium kruisvoet. Meer veiligheid door gebruik van een set van 5 ESD-wielen / -glijdoppen. Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Uitvoering promotietekst:

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

Toepassing:

Voor veilige en gecontroleerde werkzaamheden met ESD-gevoelige onderdelen en apparatuur. Voorkomt beschadiging van elektronische onderdelen door ongecontroleerde elektrische ontladingen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Zittingbreedte	470 mm
Kleur zittingmateriaal	antraciet
Verstelbereik rugleuning	60 mm
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Rugleuning hoogte	600 mm
Zittingdiepte	450 mm
Uitvoering	zonder wielen
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	490 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel