

Garant

**ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen en voetring, hoog,
Type: ESD**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met synchronmechisme. Zitkussen en rugleuning van **ESD-geleidende speciale stof**. Voorkomt statische oplading. Geleidende 5-armige aluminium kruisvoet. Meer veiligheid door gebruik van een set van 5 ESD-wielen / -glijdoppen. Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Toepassing:

Voor veilige en gecontroleerde werkzaamheden met ESD-gevoelige onderdelen en apparatuur. Voorkomt beschadiging van elektronische onderdelen door ongecontroleerde elektrische ontladingen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Zittingdiepte	450 mm

Verstelbereik rugleuning	60 mm
Rugleuning hoogte	600 mm
Zittingbreedte	470 mm
Kleur zittingmateriaal	antraciet
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	640 - 890 mm
Producttype	Werkdraaistoel