

Garant**ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met wielen, laag, Type: ESD****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met synchroonmechanisme. Zitkussen en rugleuning van **ESD-geleidende speciale stof**. Voorkomt statische oplading. Geleidende 5-armige aluminium kruisvoet. Meer veiligheid door gebruik van een set van 5 ESD-wielen / -glijdoppen. Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Uitvoering promotietekst:

- **Ergonomisch functioneel design.**
- **Lendenondersteuning.**
- **Synchroontechniek.**
- **Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.**
- **Vijfarmige aluminium kruisvoet.**

Toepassing:

Voor veilige en gecontroleerde werkzaamheden met ESD-gevoelige onderdelen en apparatuur. Voorkomt beschadiging van elektronische onderdelen door ongecontroleerde elektrische ontladingen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Verstelbereik rugleuning	60 mm
Zittingdiepte	450 mm
Rugleuning hoogte	600 mm
Kleur zittingmateriaal	antraciet
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Zittingbreedte	470 mm
Uitvoering	met rollen
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	480 - 630 mm
Producttype	Werkdraaistoel