

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: SK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970705 SK40
GTIN	4062406180584
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 100 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 52

Hartafstand A: 86 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

**Technische beschrijving**

Aantal gereedschapsoptnames	52
Hartafstand A	86 mm
Hoogte zonder gereedschapsoptnames	100 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK40	947390 SK40
-------------------------------	-------------