

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: SK30**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970705 SK30 |
| GTIN | 4062406180577 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoepnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsoepnames: 80 mm

Aantal gereedschapsoepnames: 64

Hartafstand A: 78 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------|
| Hoogte zonder gereedschapsoepnames | 80 mm |
| Hartafstand A | 78 mm |
| Aantal gereedschapsoepnames | 64 |

| | |
|--|---|
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 |
| Productnaamattribuut | 26×24G |
| Producttype | Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Kunststof inzetstuk Type SK30 | 947390 SK30 |
|-------------------------------|-------------|