

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: VDI40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970705 VDI40
GTIN	4062406180829
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoepnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsoepnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoepnames: 52

Hartafstand A: 86 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

**Technische beschrijving**

Aantal gereedschapsoepnames	52
Hoogte zonder gereedschapsoepnames	60 mm
Hartafstand A	86 mm

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type VDI40	947390 VDI40
--------------------------------	--------------