

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: HSK50**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970705 HSK50 |
| GTIN | 4062406180881 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Hoogte zonder gereedschapsopnames: 60 mm

Aantal gereedschapsopnames: 52

Hartafstand A: 86 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 26

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 24

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Hartafstand A | 86 mm |
| Aantal gereedschapsopnames | 52 |
| Hoogte zonder gereedschapsopnames | 60 mm |

| | |
|--|---|
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 |
| Productnaamattribuut | 26×24G |
| Producttype | Lade-interieur voor CNC-gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type HSK50 | 947390 HSK50 |
|--------------------------------|--------------|