

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten:
HSK40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970721 HSK40
GTIN	4062406181024
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopties.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsopties vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsopties: 60 mm

Aantal gereedschapsopties: 44

Hartafstand A: 80 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

Technische beschrijving

Hoogte zonder gereedschapsopties	60 mm
Hartafstand A	80 mm
Aantal gereedschapsopties	44

geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type HSK40	947390 HSK40
--------------------------------	--------------