

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten: C4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970721 C4
GTIN	4062406180980
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 44

Hartafstand A: 80 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

**Technische beschrijving**

Hartafstand A	80 mm
Hoogte zonder gereedschapsoptnames	60 mm
Aantal gereedschapsoptnames	44

geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

---

## Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C4	947390 C4
-----------------------------	-----------