

Garant GRIDLINE

**Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten: HSK63****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 970721 HSK63  |
| GTIN          | 4062406181048 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

**Toepassing:**

Voor plaatsing in lades.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

**Opmerking:**

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 60 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 24

Hartafstand A: 100 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

**Technische beschrijving**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Aantal gereedschapsoptnames        | 24     |
| Hoogte zonder gereedschapsoptnames | 60 mm  |
| Hartafstand A                      | 100 mm |

|  |                  |
|--|------------------|
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20               |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G  | 20               |
| Nuttig ladeoppervlak in G                | 20×20            |
| Productnaamattribuut                     | 20×20G           |
| Producttype                              | Schuiflade-inzet |

---

## Accessoires

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type HSK63 | 947390 HSK63 |
|--------------------------------|--------------|