

Garant GRIDLINE

Lade-inzet met gereedschapopnames, 20×20G, Voor gereedschapsschachten: SK50**Bestelgegevens**

Bestelnummer	970721 SK50
GTIN	4062406180942
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsoptnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating (niet met andere lak leverbaar).**

Opmerking:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapsoptnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Hoogte zonder gereedschapsoptnames: 145 mm

Aantal gereedschapsoptnames: 16

Hartafstand A: 120 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G: 20

geschikt voor lades nuttige diepte in G: 20

Technische beschrijving

Hoogte zonder gereedschapsoptnames	145 mm
Aantal gereedschapsoptnames	16
Hartafstand A	120 mm

geschikt voor lades nuttige breedte in G	20
geschikt voor lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Schuiflade-inzet

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK50	947390 SK50
-------------------------------	-------------