

Garant**eco-Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 30 mm

Totale lengte L: 101,5 mm

Onderlegplaat 1,5°: 279819 2

Onderlegplaatschroef: 259027 6

Klemstuk, schroef, O-ring: 259036 16

Technische beschrijving

geschikt voor plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat 1,5°	279819 2

Onderlegplaatschroef	259027 6
Totale lengte L	101,5 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	25 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 16
Functiebreedte L ₄	25 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 2	279819 2
Schroef voor onderlegplaat Type 6	259027 6
Klemstukunit Type 16	259036 16