



## Video-endoscoop zonder sonde



### Bestelgegevens

Bestelnummer	492921
GTIN	4045197739049
Artikelklasse	42L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HOLEX video-endoscoop met grote, realistische LCD-weergave en uitgebreide functies. De zonneklep biedt extra bescherming bij zonlicht. Het apparaat kan dankzij twee handvatten veilig worden vastgehouden. Het basisapparaat is compatibel met alle HOLEX endoscoopsondes nr. 492932 – 492944.

- **Basisapparaat met 7 inch lcd-display (beelduitsnede 6 inch).**
- **Zoommodus; digitale zoom in 3 fasen: 1,5x, 2x en 5x.**
- **Foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen.**
- **USB- en AV-uitgang. Via de geïntegreerde USB- en AV-uitgang kunt u foto's en video's naar een pc overbrengen.**
- **Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion-accu met 5 uur looptijd.**
- **IP55-bescherming.**
- **Beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.**

#### Voordeel:

- **Zeer robuust en uitstekend geschikt voor outdoor-gebruik.**
- **Zeer grote beelduitsnede van 6 inch.**
- **Displayresolutie 640 × 480 px.**
- **Beelduitsnede deelbaar voor parallele weergave van 0° en 90° zicht.**
- **Commentaarmogelijkheid door geluidsopname. Via de ingebouwde microfoon kan de opname tijdens de inspectie van commentaar worden voorzien. Hierdoor komt het omslachtige maken en samenvatten van notities te vervallen.**
- **Gekozen instellingen worden overzichtelijk direct op het display weergegeven.**

**Functie:**

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Robuuste, water- en stofdichte transportkoffer, SD-geheugenkaart (16 GB), netadapter (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-kabel, AV-kabel, reinigingsset. **Zonder sonde.**

**Accessoires:**

Endoscoopsondes nr. 492932 – 492944.

Opnameformaat: JPEG / AVI (30fps)

Displayresolutie: 640×480 px

Gefocuste dieptescherpte: 16 – 60 mm

Bedrijfstemperatuur: 0 - 60 °C

Gewicht: 1,3 kg

## Technische beschrijving

Gewicht	1,3 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 60 °C
Lengte	240 mm
Displayresolutie	640×480 px
Breedte	154 mm
Hoogte	47 mm
Opnameformaat	JPEG / AVI (30fps)
Gefocuste dieptescherpte	16 – 60 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Aan/uit-schakelaar	ja
Producttype	Endoscoop

## Accessoires

Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492940 2000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492936 1000
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492938 2000
Adapter voor kijkrichting 0° en 90°	492898

Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel Sondelengte 1500 mm	492944 1500
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 1000 mm	492937 1000
Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel Sondelengte 3000 mm	492944 3000
Endoscoopsonde, halfstar, omschakelbaar Sondelengte 1000 mm	492932 1000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 2000 mm	492934 2000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492934 1000
Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel Sondelengte 1000 mm	492942 1000
Zonneklep met schroef	492917
Netadapter5V	492919