

**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W80: 10-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236610 10-010
GTIN	4047109258334
Artikelklasse	24R

**Omschrijving**

KOMET® Wisselplaat 10-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 040204-01  
Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/omw,

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SOGX 040204-01
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/omw,
Omschrijving	10-010
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	75 m/min	S
nat maximaal	geschikt		