

**KOMET® Wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W80: 38-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236610 38-010
GTIN	4047109258501
Artikelklasse	24R

Omschrijving

KOMET® Wisselplaat 38-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 110408-01
Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,13 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	38-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	75 m/min	S
nat maximaal	geschikt		