

Garant**Bokladder eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965900 5
GTIN	4045197742025
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen.

Met legbak van kunststof.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte aan de voet	0,53 m
Werkhoogte ca.	3,25 m

Materiaal	Aluminium
Liggerhoogte	73 mm
Platformhoogte	1,17 m
Diepte van sport / trede	80 mm
Ladderlengte	1,98 m
Opstapje uitvoering	trap
Gewicht	7,5 kg
Oploopbaarheid	eenzijdig
Lengte L	1,98 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder