

**Garant****Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Artikelklasse	91B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium. Met 2 perlon-veiligheidsbanden voor spreidbeveiliging. Met SafeStep markering, geeft de hoogste oploopbare trede aan.

Zonder aflegbak.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Kleur:**

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Liggerhoogte	73 mm
--------------	-------

Diepte van sport / trede	80 mm
Opstapje uitvoering	trap
Ladderlengte	0,93 m
Oploopbaarheid	tweezijdig
Gewicht	6,7 kg
Werkhoogte ca.	2,5 m
Breedte aan de voet	0,46 m
Lengte L	0,93 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder