

Garant**Bokladder eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965900 4
GTIN	4045197742018
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. Met legbak van kunststof.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	trap
Diepte van sport / trede	80 mm

Liggerhoogte	73 mm
Gewicht	6,6 kg
Oploopbaarheid	eenzijdig
Materiaal	Aluminium
Werkhoogte ca.	3 m
Platformhoogte	0,93 m
Breedte aan de voet	0,5 m
Ladderlengte	1,73 m
Lengte L	1,73 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder