

Garant**Bokladder eenzijdig oploopbaar met GripStep, Aantal treden inclusief platform: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965901 6
GTIN	4045197742063
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. Inclusief **GripStep** opstapje.

Met legbak van kunststof.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	3,5 m
Oploopbaarheid	eezijdig
Platformhoogte	1,4 m
Gewicht	8,5 kg
Diepte van sport / trede	80 mm
Liggerhoogte	73 mm
Materiaal	Aluminium
Opstapje uitvoering	trap
Breedte aan de voet	0,55 m
Ladderlengte	2,23 m
Lengte L	2,23 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder