

**Garant****SOGX 060305, HB6715, Type: GG**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	234047 GG
GTIN	4045197742339
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Advies:**

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

**Opmerking:**

Niet als binnensnikkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnikkant = snijmateriaalsoort HB630).

Voeding f: 0,05 - 0,18 mm/omw.

## Technische beschrijving

Type	GG
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snikkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Soort	HB6715
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
droog	geschikt		