

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 315/28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

**Voordeel:**

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

**Technische beschrijving**

Schroef voor klemwig	229721
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	28
Maximale buiten-Ø $D_{\max}$	324 mm
Opnameboring-Ø	60 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm

Klemwig	229720
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	315 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720