

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramiek, KS6050, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223332 GG
GTIN	4960664742653
Artikelklasse	25G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Vlakke snijkant: 1,5 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
Type	GG
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNEA 1106XN TN-T01020
Soort	KS6050
Snijmateriaal	Keramiek
Vlakke snijkant	1,5 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	750 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		