

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Klemwig	229720
Opnameboring-Ø	40 mm
Snijkant-Ø D _c	160 mm
Aantal snijkanten Z	16
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Schroef voor klemwig	229721

Maximale buiten- \varnothing D_{\max}	169 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720