

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramiek, CS7050, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223330 GG
GTIN	4960664742660
Artikelklasse	25G

Omschrijving**Uitvoering:**

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Vlakke snijkant: 1,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	GG
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNEA 1106XN TN-T01020
Soort	CS7050
Snijmateriaal	Keramiek
Vlakke snijkant	1,5 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	650 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		