



Weldonhouder Vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302595 12
GTIN	4250122612346
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten gebruieneerd.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Afkoppellengte A-maat: 50 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 12

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308780 30
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12