

**Garant****APMT 133502 ER, HB8630, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215391 INOX
GTIN	4045197746665
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
Type	INOX
Hoekradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133502 ER
Soort	HB8630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		