

Garant**APMT 133512 ER, HB8630, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215394 INOX
GTIN	4045197747624
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Hoekradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133512 ER
Soort	HB8630
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		