

**Garant****Kopierfrezen 7° positief, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
25/3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.

- **Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.**
- **Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.**

Vermindering van trillingen en zachte aanzet van snijkant door 7° positief gepositioneerde wisselplaten.

### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

## Technische beschrijving

Opnamedraad M	M12
Aantal snijkanten Z	3
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Wisselplaatschroevenset	219804 (15IP; 3,8 Nm)
geschikte wisselplaat	RD..1003
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	35 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219804
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8