

**HOLEX****Vlak- / hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Artikelklasse	220

## Omschrijving

### Uitvoering:

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

### Let op:

Zonder Powercard!

### Opmerking:

om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
geschikte wisselplaat	SOMT 09T304

Opnameboring-Ø	32 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810