

**Garant****Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, HSK-A 100 A = 300, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 306709 16     |
| GTIN          | 4045197762016 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840, koelvlloeistofleiding nr. 309880.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Afkoppellengte A-maat           | 300 mm            |
| Ø D <sub>2</sub>                | 38 mm             |
| Freesdoornlengte L <sub>4</sub> | 17 mm             |
| Opname                          | HSK-A 100 A = 300 |
| Norm                            | DIN 6357          |
| Opnamenorm                      | DIN 69882-3       |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Opnamenorm                         | DIN 69893                        |
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                      |
| Vorm                               | A                                |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 6 μm                           |
| Verspaningsstrategie               | HPC                              |
| Trilling                           | gedempt                          |
| Producttype                        | Meskopopname                     |

---

## Accessoires

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
|-------------------------------------|-----------|