

Garant**Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, HSK-A 63 A = 300, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306706 16
GTIN	4045197761958
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opmerking:

andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Ø D ₂	38 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Opname	HSK-A 63 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------------	-----------