

**Garant****Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, HSK-A 63 A = 200, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306705 27
GTIN	4045197761972
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Opmerking:**

andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	21 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Opname	HSK-A 63 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 12164-1

Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

---

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
-------------------------------------	-----------