

**Garant****Krimhouder, SK 30 kort, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302225 4
GTIN	2050001838926
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Opname	SK 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30