

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273911 20
GTIN	4045197763112
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Opmerking:**

voor **rechtse houders** gebruikt u **rechtse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **linkse platen**.

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25,2 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	21,4 mm
Vrije lengte	1,2 mm
Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroef	279815 13
Schachtgrootte	20 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

**Accessoires**

Klemschroef Type 13	279815 13
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500