

Garant**Boorstang, rechts, Schacht-Ø DS: 40 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273914 40
GTIN	4045197763150
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Opmerking:**

Voor **rechtse houders** gebruikt u **linkse platen**, voor **linkse houders** gebruikt u **rechtse platen**.

Minimale voorboor-Ø D_{\min} : 48 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Plaathoogte L_2 : 18,5 mm

Totale lengte L: 300 mm

Wisselplaatschroef: 279815 13

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279815 13
Totale lengte L	300 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Plaathoogte L_2	18,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	48 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef	279921
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 13	279815 13