

**Garant****Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 302175 10     |
| GTIN          | 4045197763266 |
| Artikelklasse | 31G           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Met koelkanaalsleuven.****Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

**T.b.v.:**Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 32 mm.****Technische beschrijving**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ø D                            | 32 mm           |
| Span-Ø D <sub>1</sub>          | 10 mm           |
| Totale lengte L                | 63,5 mm         |
| Productnaamattribuut           | Ø 32 mm         |
| Rondloopnauwkeurigheid systeem | 5 $\mu\text{m}$ |
| Producttype                    | Reduceerhuls    |

