

Garant
SNMG 150612, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7020 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien