

Garant**SNMG 150612, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7020 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	HB7020
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SG

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien