

Garant**SNMM 150616, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251390 HB7020 |
| GTIN | 4045197764225 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SNMM 150616 HB7020 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SR
Snijdiepte a_p : 2 - 12 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Spaanbreker | SR |
| Voeding f | 0,4 - 1,2 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 300 m/min |
| Hoekradius | 1,6 mm |
| Soort | HB7020 |
| Snedecndities | licht onderbroken |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 2 - 12 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Vorbewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SNMM 150616 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 8 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |