



ECO kartelfreesgereedschap rechts, Schachtgrootte: 12 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290238 12
GTIN	4030741290466
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

draadpennen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.

voor kartelprofiel: RGE30° 2×AA

voor kartel-Ø d₁: 15 mm

voor kartelbreedte b: 4 mm

voor kartelboring-Ø d₂: 8 mm

Werkgebied: 3 - 50 mm

HM-bus, dekring, schroef: 299920 4

Technische beschrijving

Schacht hoogte	12 mm
Werkgebied	3 - 50 mm
Schacht breedte	12 mm
HM-bus, dekring, schroef	299920 4
voor kartelboring-Ø d ₂	8 mm
voor kartel-Ø d ₁	15 mm
voor kartelbreedte b	4 mm
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR15°
voor kartelprofiel	RGE30° 2×AA

Producttype

Kartelgereedschap

Accessoires

HSS-asje met vlak aanlegvlak

290306

HSS-asje HSS Type 4

299911 4