

# Yale

## Elektrokettingtakel CPVF VEGO, Type: 0,25-8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Elektrokettingtakel met **haak**, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde **eindpositieschakelaar** voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

Met twee snelheden (nauwkeurig heffen).

#### Functie:

**IP55:** Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de motor).

**IP65:** Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking. (Geldt voor de stuurschakelaar).

#### Opmerking:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.

### Technische beschrijving

Normale hefhoogte	3 m
Belastbaarheid	250 kg
Aantal kettingen	1
Hefsnelheid	8 m/min
Hefsnelheid	2 m/min
Gewicht	18 kg
IP-klasse	IP 55
IP-klasse	IP 65
Producttype	Hefboomtakel