

**Garant****Inschroef-krimpadapter slank, Schroefdraad M × span-Ø D1: M12X6****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 301397 M12X6  |
| GTIN          | 4045197767349 |
| Artikelklasse | 31Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceer kwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.

**Technische beschrijving**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Buiten-Ø D                   | 21 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>             | 15 mm        |
| Schroefdraad M               | M12          |
| Verlengstuk Ø D <sub>3</sub> | 23 mm        |
| Span-Ø D <sub>1</sub>        | 6 mm         |
| Afkoppellengte A-maat        | 60 mm        |
| Lengte L                     | 42 mm        |
| Maximaal aanhaalmoment       | 60 Nm        |
| Inwendige koeling            | ja           |
| Rondloopnauwkeurigheid       | ≤ 3 µm       |
| Producttype                  | Reductiestuk |

