

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 16,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 16,8
GTIN	4045197769190
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

Minimale $\varnothing d_{\min}$	15,8 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	30 mm
Totale lengte L_{totaal}	133 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls	16,5 - 17,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	16
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing D$	16,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2