

Garant
Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 24,8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236677 24,8
GTIN	4045197769275
Artikelklasse	21S

Omschrijving
Toepassing:

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	260142 HB725
Totale lengte L_{totaal}	175 mm
Afkoppellengte L_1	38 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	20 mm
Minimale \varnothing d_{\min}	23 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Verstelbereik met excentrische spanhuls	24,5 - 25,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	20
Aantal snijkanten Z	1
Nominale \varnothing D	24,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2