

Garant
Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 28,8mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236677 28,8 |
| GTIN | 4045197769312 |
| Artikelklasse | 21S |

Omschrijving
Toepassing:

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Schacht- $\varnothing D_s$ h6 | 20 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 42 mm |
| geschikte wisselplaat | 260142 HB725 |
| Minimale $\varnothing d_{\min}$ | 27 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 195 mm |
| Verstelbereik met excentrische spanhuls | 28,5 - 29,3 mm |
| geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 | 20 |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Nominale $\varnothing D$ | 28,8 |
| Tophoek | 180 graden |
| Schachtuitvoering | DIN 1835 A |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP | 674252 8IP |