

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale Ø D: 30,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale Ø in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren Ø mag niet kleiner zijn dan Ø d_{min}.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	260142 HB725
Afkoppellengte L ₁	44 mm
Totale lengte L _{totaal}	195 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimale Ø d _{min}	29 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls	30,5 - 31,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	25
Aantal snijkanten Z	1
Nominale Ø D	30,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP