

Garant**Vaste-maatboor, DIN 1835 A, Nominale \varnothing D: 31,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236677 31,8
GTIN	4045197769343
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale \varnothing in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.

Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Opmerking:

De op te boren \varnothing mag niet kleiner zijn dan $\varnothing d_{\min}$.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	260142 HB725
Totale lengte L_{totaal}	195 mm
Minimale $\varnothing d_{\min}$	30 mm
Afkoppellengte L_1	45 mm
Schacht- $\varnothing D_s$, h6	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Verstelbereik met excentrische spanhuls	31,5 - 32,3 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679	25
Aantal snijkanten Z	1
Nominale $\varnothing D$	31,8
Tophoek	180 graden
Schachtuitvoering	DIN 1835 A

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP