

**Garant****Boorstang, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 45/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Levering:**  
**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Inwendige koeling	ja
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroef	279810 2
Middenverplaatsing $L_3$	16,1 mm
Totale lengte L	200 mm
Onderlegplaat 1,5°	272630 1,5
Onderlegplaatschroef	279824 1
Schacht- $\varnothing D_s$	25 mm
Halsbreedte $L_4$	24,6 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

---

**Accessoires**

Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef Type 2	279810 2
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272630 1,5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef	272500
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500