

## Snijkop, links, System / plaatafmeting: QC/07



### Bestelgegevens

Bestelnummer	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Artikelklasse	29D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**.

#### Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-code snijkop: SDUCR/L 0702

geschikte wisselplaat: DC.. 0702..

geschikte basisdelen: 264900 -264908

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 24 mm

Middenverplaatsing: 13 mm

Totale lengte: 21 mm

### Technische beschrijving

Totale lengte	21 mm
ISO-code-wisselsnijkop	SDUCR/L 0702
Middenverplaatsing	13 mm
Wisselplaatschroef	269022 4
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	24 mm
Systeem	QC
geschikte basisdelen	264900 -264908
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Serie	Snijkop
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

## Accessoires

Spanschroef	269407
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8